

Garant**TCMT 16T304, Categorie: HB7020**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260956 HB7020 |
| GTIN | 4045197710871 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TCMT 16T304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Sfărâmător de aşchii | SS |
| Avans f | 0,05 - 0,2 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 150 - 400 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Categorie | HB7020 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T304 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |