

**Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085990 150
GTIN	2050001780119
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact și ușor cu blocare de siguranță. Construcție solidă, conectare și deconectare ușoară. Suprafața de aderență a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicație:

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune E	50 mm
Dimensiune A	93 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	65 kg

Dimensiune G	26 mm
Dimensiune F	162 mm
Dimensiune B	155 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	2 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	2 mm
Lungime maximă plană	2500 mm
Greutate	2,6 kg
Dimensiune C	60 mm
Dimensiune D	70 mm
Ø maxim rotund	100 mm
Capacitate portantă maximă	150 kg
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor