



Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 10X11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Clasa articolului	62C

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Capete mobile (reglabile până la 200°).

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite

Lungime cheie L: 202 mm

Ø cap D₁: 14,1 mm

Ø cap D₂: 16,7 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	11 mm
Lungime cheie L	202 mm
Ø cap D ₁	14,1 mm
Deschiderea cheii ₁	10 mm
Ø cap D ₂	16,7 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

