

**Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 300kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085990 300
GTIN	2050001780126
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați [certificatul de verificare](#)).

Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact și ușor cu blocare de siguranță. Construcție solidă, conectare și deconectare ușoară. Suprafața de aderență a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicație:

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului neted	4 mm
Dimensiune D	99 mm
Dimensiune C	100 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund	4 mm
Lungime maximă plană	2500 mm
Dimensiune B	214 mm
Dimensiune A	152 mm
Dimensiune F	231 mm
Dimensiune E	81 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	150 kg
Greutate	10 kg
Ø maxim rotund	200 mm
Dimensiune G	40 mm
Capacitate portantă maximă	300 kg
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor