

**HOLEX**
**Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 14X15 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Clasa articolului	62C

**Descriere**
**Execuție:**

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Capete mobile (reglabile până la 200°).

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite

Lungime cheie L: 240 mm

Ø cap D<sub>1</sub>: 21,6 mm

Ø cap D<sub>2</sub>: 21,6 mm

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii <sub>1</sub>	14 mm
Ø cap D <sub>2</sub>	21,6 mm
Ø cap D <sub>1</sub>	21,6 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	15 mm
Lungime cheie L	240 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

