

**Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 1200kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085990 1200
GTIN	2050001780140
Clasa articolului	08P

**Descriere****Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact și ușor cu blocare de siguranță. Construcție solidă, conectare și deconectare ușoară. Suprafața de aderență a magnetului cu 2 poli longitudinali.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

**Descriere tehnică**

Ø maxim rotund	300 mm
Dimensiune C	140 mm
Dimensiune G	72 mm

Lungime maximă plană	3500 mm
Dimensiune B	359 mm
Dimensiune A	305 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	10 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	600 kg
Dimensiune E	112 mm
Dimensiune F	315 mm
Greutate	40 kg
Capacitate portantă maximă	1200 kg
Dimensiune D	125 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor