

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe stânga, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
80/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø tăișului D _c	80 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø exterior maxim D _{max}	93 mm
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800