

Garant**Teșitor de precizie 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 23mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150152 23
GTIN	4045197717054
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Teșitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Coadă **cu 3 suprafețe de prindere** pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h9
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,8 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,16 mm/rot
Ø exterior	23 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	67 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		