

HOLEX**Cheie tubulară cu dublă articulație, Deschiderea cheii: 17X19 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Clasa articolului	62C

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță; deschideri ale cheii cu toleranțe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menține capetele în poziția fixată.

Capete mobile (reglabile până la 200°).

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite

Lungime cheie L: 275 mm

Ø cap D₁: 23,7 mm

Ø cap D₂: 25,8 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	17 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Ø cap D ₂	25,8 mm
Lungime cheie L	275 mm
Ø cap D ₁	23,7 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

