

Garant**Set de teșitoare Cod 150152 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 6**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 150312 6 |
| GTIN | 4045197717115 |
| Clasa articolului | 11M |

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Coadă **cu 3 suprafețe de prindere în plus** pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------|
| Număr de teșitoare | 6 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |

| | |
|-------------------|---|
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 335 C |
| Coadă tip | Coadă cu trei suprafețe de prindere cu h9 |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 33 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 28 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 27 m/min | P |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm | 150152 11,5 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm | 150152 19 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm | 150152 8 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm | 150152 10 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm | 150152 15 |
| Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm | 150152 6 |