


**Garant****Kit de echipare ulterioară eco, Lățimea cozii b: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317900 20
GTIN	4045197716712
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Pentru transferul lichidului de răcire către cuțitul de strunjit pentru sistemul eco și cuțitul de strung pentru canelare.
- Recomandat pentru suport din oțel AXA cu schimbare rapidă Cod 318100 și suport de scule Cod 316120 – 316160.
- Alimentarea are loc prin intermediul unui brașament pentru furtun pe stânga, pe dreapta sau de partea dorsală.

**Livrare:**

Șuruburi de închidere și cuplaj rapid (G 1/8 inch) pentru brașamentul cu furtun cu Ø exterior 6 mm. Lungime cuplaj 17,4 mm.

**Descriere tehnică**

Pentru înălțimea cozii H <sub>1</sub>	20 mm
Lungime L <sub>2</sub>	25 mm
Lungimea totală L <sub>1</sub>	94 mm
Înălțimea totală H	25 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit

