

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe stânga, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
50/5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø exterior maxim D_{max}	63 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7