


Garant**Kit de echipare ulterioară eco, Lățimea cozii b: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317900 16
GTIN	4045197716705
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Pentru transferul lichidului de răcire către suportul de prindere pentru sistemul eco și cuțite de strung.
- Recomandat pentru portcuțitul cu schimbare rapidă AXA Cod 318100 și suportul de scule interschimbabile PARAT Cod 316120 – 316160.
- Alimentarea se face prin intermediul unui brașament pentru furtun pe stânga, pe dreapta sau pe partea din spate.

Livrare:

Șuruburi de închidere și cuplaj rapid (G 1/8 inch) pentru brașamentul cu furtun cu Ø exterior 6 mm. Lungime cuplaj 17,4 mm.

Descriere tehnică

Pentru înălțimea cozii H ₁	16 mm
Lățimea cozii b	16 mm
Lungimea totală L ₁	79 mm
Lungime L ₂	25 mm
Înălțimea totală H	20 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Portcuțit

