

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire