



Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232240 12
GTIN	4045197717726
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 18,8 mm

\varnothing cozii D_s : 20 mm

Lungimea cozii L_s : 50 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
\varnothing cozii D_s	20 mm
Lungime utilă L_1	18,8 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Lungimea cozii L_s	50 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D

Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7	232990 TX7
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6