



## Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 48



### Date comandă

Numărul de comandă	232240 48
GTIN	4045197717771
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Cu tăiș drept.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 97,5 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 40 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

### Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lungime utilă $L_1$	97,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
$\varnothing$ cozii $D_s$	40 mm
Lungimea cozii $L_s$	70 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D

Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600