



Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 36



Date comandă

Numărul de comandă	232256 36
GTIN	4045197717825
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară. **Cu tăiș drept.**

Notă:

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lungime utilă L_1 : 432 mm

\varnothing cozii D_s : 40 mm

Lungimea cozii L_s : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s	40 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă L_1	432 mm
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lungimea cozii L_s	70 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20

232990 TX20

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600