



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 18



### Date comandă

Numărul de comandă	232270 18
GTIN	4045197717924
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 10% și valorile  $v_c$  cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 288 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

### Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX9
Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Lungime utilă $L_1$	288 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

---

**Accesorii**

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9