



Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 12×D, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232256 12
GTIN	4045197717788
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu răcire interioară.

Notă:

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z : 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 144 mm

\varnothing cozii D_s : 20 mm

Lungimea cozii L_s : 50 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s	20 mm
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX7
Lungime utilă L_1	144 mm
Lungimea cozii L_s	50 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7

232990 TX7

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat
0,6 Nm

211750 0,6

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7