

HOLEX**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232240 25
GTIN	4045197717757
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mmLungime utilă L_1 : 52,5 mm \varnothing cozii D_s : 32 mmLungimea cozii L_s : 60 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	52,5 mm
\varnothing cozii D_s	32 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lungimea cozii L_s	60 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D

Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600