



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 25



### Date comandă

Numărul de comandă	232270 25
GTIN	4045197717931
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 10% și valorile  $v_c$  cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 300 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

### Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lungime utilă $L_1$	300 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600