



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12xD, Tip: 48



Date comandă

Numărul de comandă	232270 48
GTIN	4045197717955
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu tăiș drept.

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lungime utilă L_1 : 576 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă L_1	576 mm
Dimensiune con Morse CM	5
Număr de dinți Z	2
Execuție	12xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600