

HOLEX**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	232240 36
GTIN	4045197717764
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 36 - 47 mmLungime utilă L_1 : 70,5 mm \varnothing cozii D_s : 40 mmLungimea cozii L_s : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	70,5 mm
\varnothing cozii D_s	40 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lungimea cozii L_s	70 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D

Coadă tip	ISO 9766
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600