



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Podest de lucru din aluminiu cu grătar din oțel, Număr de trepte, inclusiv platformă: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	966149 4
GTIN	4031405510203
Clasa articolului	98G

### Descriere

#### Execuție:

Construcție tubulară stabilă, sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare. Capete de traversă cu papuci din plastic rezistenți la alunecare. Mobil datorită celor 2 role de ridicare. Suprafața de rezemare superioară 550 × 300 mm.

### Descriere tehnică

Suprafață de bază (adâncime)	1,21 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,8 m
Role	da
Greutate	16 kg
Execuția treptelor	Treapta
Material	construcție tubulară sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare
Înălțime de lucru cca.	2,8 m

Adâncimea platformei	300 mm
Accesibilitate	unilateral
Suprafață de bază (lățime)	0,78 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	4
Lățimea platformei	550 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru