



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 1,5×D, Tip: 13



### Date comandă

Numărul de comandă	232257 13
GTIN	4045197717856
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

**Cu tăiș drept.**

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 26 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	26 mm
Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

**Accesorii**

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3