



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 1,5×D, Tip: 18



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232257 18     |
| GTIN               | 4045197717863 |
| Clasa articolului  | 22G           |

### Descriere

#### Execuție:

**Cu tăiș drept.**

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

**343000-343530.**

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 36 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

### Descriere tehnică

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Interval $\varnothing D_c$ | 18 - 24 mm |
| Șuruburi de strângere      | 232990 TX9 |
| Lungime utilă $L_1$        | 36 mm      |
| Dimensiune con Morse CM    | 3          |
| Număr de dinți Z           | 2          |
| Execuție                   | 1,5×D      |
| Coadă tip                  | Con Morse  |
| Răcire interioară          | nu         |

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

**Accesorii**

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9

232990 TX9

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9

674248 TX9

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat  
2,2 Nm

211750 2,2