



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Podest de lucru din aluminiu cu grătar din oțel, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	966149 5
GTIN	4031405510210
Clasa articolului	98G

### Descriere

#### Execuție:

Construcție tubulară stabilă, sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare. Capete de traversă cu papuci din plastic rezistenți la alunecare. Mobil datorită celor 2 role de ridicare. Suprafața de rezemare superioară 550 × 300 mm.

### Descriere tehnică

Suprafață de bază (lățime)	0,82 m
Adâncimea platformei	300 mm
Înălțimea platformei fără balustradă	1 m
Role	da
Accesibilitate	unilateral
Greutate	18 kg
Lățimea platformei	550 mm

Material	construcție tubulară sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare
Execuția treptelor	Treapta
Suprafață de bază (adâncime)	1,46 m
Înălțime de lucru cca.	3 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru