



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 1,5×D, Tip: 36



Date comandă

Numărul de comandă	232257 36
GTIN	4045197717887
Clasa articolului	22G

Descriere

Execuție:

Cu tăiș drept.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

343000-343530.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lungime utilă L_1 : 70,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Lungime utilă L_1	70,5 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600