



## Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 1,5×D, Tip: 48



### Date comandă

Numărul de comandă	232257 48
GTIN	4045197717894
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

**Cu tăiș drept.**

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod**

**343000-343530.**

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 97,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 5

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	97,5 mm
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Dimensiune con Morse CM	5
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20

232990 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600