



Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 12×D, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	232270 12
GTIN	4045197717900
Clasa articolului	22G

Descriere

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10% și valorile v_c cu 30%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lungime utilă L_1 : 144 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX7

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX7
Interval $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Lungime utilă L_1	144 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	12×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX7	232990 TX7
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7