



Clește pentru coliere cu bandă elastică cu opritor, Lungimea totală: 250mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 719967 250 |
| GTIN | 4003773078623 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere

Execuție:

Pe baza cleștelui Cobra® pentru instalatori, forjat în matriță, cu ajustare fină cu opritor. Cu bacuri speciale pentru fixarea colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun; **bacuri cu rotire la 360°**. Clește fosfatat negru.

Cu opritor și deblocare cu o singură mână. Permite o acționare simplă și sigură, când colierul este tensionat.

Avantaj:

Efort redus datorită transmisiei superioare prin pârghie. Deschiderea cheii de până la 80 mm.

Aplicație:

Pentru fixarea sigură a colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun, a colierelor standard, colierelor pentru economisire de spațiu și colierelor de sârmă, precum și a inelelor cu bandă elastică.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Lungimea totală | 250 mm |
| Cu mecanism blocare | da |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 19 |
| Deschiderea | 80 mm |
| Deschidere | ≥ 40 mm |
| Dimensiune nominală | 70 mm |
| deschidere max. | 40 mm |
| Model mâner | îmbrăcat în plastic |

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Oțel crom-vanadiu ultraperformant, forjat, călit în ulei |
| Suprafață clește | gri fosfatat |
| Bacuri cu rotație de 360° | da |
| Tip produs | Clește cu blocare |