

Garant
TCMT 110208, Categorie: HB725


Date comandă

Numărul de comandă	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110208 HB725 Categorie: HB725

Sfârâmător de așchii: UM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

 Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	UM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Categorie	HB725

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire