

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	269005 7
Cod ISO Suport	STGCR/L 2525M16
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Lungime cap L ₁	23 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 7	269005 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500