

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L_1	50 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVVCR/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățime gât L_4	13,9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	14 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Adâncime utilă T	9,5 mm
Ø cozii D_5	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500