


Garant**WN.G 060408, Categorie: HB725**

Date comandă

Numărul de comandă	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HB725 Categorie: HB725

Sfărâmtător de așchii: UM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Sfărâmtător de așchii	UM
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	HB725
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire