

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm

Date comandă

Numărul de comandă	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	62,5 mm
Lățime gât L_4	19,5 mm
Cod ISO Suport	A25R SVVCR/L16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	34 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Adâncime utilă T	13 mm
Ø cozii D_5	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500