

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm**


### Date comandă

Numărul de comandă	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungime cap $L_1$	40 mm
Lățime gât $L_4$	11,9 mm
Decalaj central $L_3$	14 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A16M SVVCR/L11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	23 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Adâncime utilă T	9,5 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500