

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungime cap L ₁	22 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Cod ISO Suport	STGCR/L 1616H16
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 7
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 7

269005 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18

269028 18

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500