

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	22 mm
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	STGCR/L 2020K16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Lățimea funcțională $L_4$	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 7
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 7	269005 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500