

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVVCR/L11
Lungime cap $L_1$	50 mm
Lățime gât $L_4$	13,9 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Decalaj central $L_3$	14 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Adâncime utilă T	9,5 mm
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500