

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	A16M SVVCR/L11
Decalaj central L_3	14 mm
Lățime gât L_4	11,9 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15,5 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Adâncime utilă T	9,5 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500