

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	STGCR/L 2525M16
Lungime cap L <sub>1</sub>	23 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	269005 7
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Portplăcuță Tip 7	269005 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500