

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Cod ISO Suport	STGCR/L 1616H16
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	16 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 7
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Portplăcuță Tip 7	269005 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500