

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	A25R SVVCR/L16
Decalaj central L ₃	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	34 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Lățime gât L ₄	19,5 mm
Lungime cap L ₁	62,5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Adâncime utilă T	13 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500