

HOLEX**Dulap cu uși batante cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	949521 1000
GTIN	4062406082024
Clasa articolului	92S

Descriere**Execuție:**

Uși întărite. Mâner rotativ DOM cu **încuietoare cilindrică cu știft**. Rafturi de depozitare reglabile în rastru de 15 mm.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035. Uși antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**, nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	830 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Greutate	32 kg
Înălțime	1000 mm

Adâncime	400 mm
Lățime	930 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	70 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	450 kg
Unghi de deschidere a ușii	125 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	15 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 935	949524 935
Set de suporturi pentru rafturile de depozitare pentru dulapuri cu uși batante20 buc.	959011