

HOLEX**Dulap de garderobă cu soclu și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

949602 4

GTIN

Clasa articolului

92S

Descriere**Execuție:**

Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă ștanțată pentru etichete. Se poate alege între soclu și picioare din plastic.

Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conținut în setul de livrare).

Conceptul de ventilație: Admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună și uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	1800 mm
Număr de uși	4
Este posibilă vopsirea specială	nu
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Adâncime	500 mm
Plăcuță pentru nume	nu
Execuția structurii de bază	Soclu
Greutate	77 kg
Pentru lacăt	da
Execuția butucului	Încuietoare de siguranță
Lățime utilă per compartiment	220 mm
Adâncime utilă per compartiment	465 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării	345 mm
Șarpantă	nu
Standard	DIN 4547
Înălțime utilă per compartiment de haine	1270 mm
Lățime	1190 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Număr de bare suport pentru haine	1
Fante de aerisire pe ușă	da
Adâncimea raftului de depozitare	465 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Lățime raft	220 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Umeraș Bucată 10	949775 10
Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Umeraș Bucată 1	949775 1