

HOLEX**Dulap de garderobă cu șarpantă, soclu și încuietoare cilindrică DOM, Număr de uși: 2****Date comandă**

Numărul de comandă

949620 2

GTIN

Clasa articolului

92S

Descriere**Execuție:**

Corpul dispune de o șarpantă, care împiedică înțepenirea obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă ștanțată pentru etichete. Se poate alege între soclu și picioare din plastic.

Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate

49 kg

Recomandat pentru cască integrală	da
Este posibilă vopsirea specială	nu
Adâncime	500 mm
Înălțime în spate	2000 mm
Execuția butucului	Încuietoare cilindrică
Lățime utilă per compartiment	220 mm
Șarpantă	da
Lățime raft	220 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1260 mm
Adâncimea raftului de depozitare	465 mm
Standard	DIN 4547
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Lățime	610 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	360 - 530 mm
Execuția structurii de bază	Soclu
Număr de uși	2
Număr de bare suport pentru haine	1
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Adâncime utilă per compartiment	465 mm
Înălțime în față	1800 mm
Fante de aerisire pe ușă	da
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Umeraș Bucată 1	949775 1
Scoică pentru papuci din plastic Tip 1	949761 1
Umeraș Bucată 10	949775 10
Oglindă Tip 1	949770 1
Raft suplimentar pentru depozitare Lățimea compartimentului 300 mm	949760 300