

**HOLEX****Dulap de garderobă cu șarpantă, bancă și încuietoare de siguranță, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

949641 4

GTIN

Clasa articolului

92S

**Descriere****Execuție:**

Corpul dispune de o șarpantă, care împiedică înțepenirea obiectelor. Lățime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Ușă cu orificiu de aerisire sub formă de carou și ramă ștanțată pentru etichete. Șipcile băncii în varianta standard sunt din fag, cu profil de aprox. 60x35 mm, pe toate părțile rabotat sau rotunjit, lăcuit transparent.

Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conținut în setul de livrare).

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, banca similar cu gri antracit, **acoperite cu vopsea pulbere**. Nu este posibilă vopsirea specială.

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	360 - 530 mm
Adâncime utilă per compartiment	465 mm
Înălțime în față	2090 mm
Lățime utilă per compartiment	220 mm
Lățimea băncii	1190 mm
Adâncime	500 mm
Adâncimea băncii	315 mm
Înălțimea băncii	420 mm
Greutate	102 kg
Înălțime în spate	2290 mm
Lățime	1190 mm
Lățime raft	220 mm
Adâncimea raftului de depozitare	465 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1260 mm
Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	110 grad
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap de garderobă

## Accesorii

Scoică pentru papuci din plastic Tip 1	949761 1
Umeraș Bucată 1	949775 1
Oglindă Tip 1	949770 1
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Raft suplimentar pentru depozitare Lățimea compartimentului 300 mm	949760 300
Umeraș Bucată 10	949775 10