



## Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 38 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	630016 6
GTIN	4018754260638
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M20.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M18.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 9 buc. Cod 631000 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/2 inch: 10 buc. Cod 642200 Ref. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Biți hexagonali de șurubelniță 1/4 inch: 3 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5

Biți hexagonali de șurubelniță 1/2 inch: 5 buc. Cod 643200 Ref. 6; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116

Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150

Extensii 1/4 inch: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150

Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641000 Ref. 130; 255

Articulație cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4

Articulație cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2

Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4

Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

## Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-14 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-30 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Număr de piese	38
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 5 mm	631700 5
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642200 21
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642200 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642200 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642200 27
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 4 mm	631700 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643200 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643200 8
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642200 19
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642200 16
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642200 30
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643200 12
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642200 22
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643200 14
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642200 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643200 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642200 17
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 3 mm	631700 3
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633000 116
Clichet reversibil, 1/2 inch Tip 1/2	640100 1/2
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4	633500 1/4
Clichet reversibil, 1/4 inch Tip 1/4	632000 1/4

Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632800 150
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300