



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 13 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	630066 6
GTIN	4018754261505
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Cod 631000 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Lungime	227 mm
Lățime	131 mm
Înălțime	57 mm
Cu QuickRelease	nu
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Clichet reversibil, 1/4 inch Tip	632000
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip	633500
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6